



## LZ-300輔助架


## 向內開式門使用













## 運用的電磁鎖型號:

10001, 10002, 10004, 10005 Series


## 電磁鎖搭配LZ型輔助架安裝於向內開式門




在門框適當位置固定LZ型輔助架的L架部分。必須注意不可影響門扇的開關。



用內六角螺絲把電磁鎖固定在 L架上。




組裝LZ型輔助架的Z架部分。 必須注意輔助架可以調動。




單位: mm


把插枵輕輕敲入吸附板。其目的 是防止吸附板轉動。




依照圖片組合吸附板以及"Z"型輔助架(橡膠墊片務必加入)。



關上門,電磁鎖並送電源



吸附板組與電磁鎖正確的吸住後 調整Z型輔助架部分頂到門扇。



鎖緊Z型輔助架,完成。